

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940093 500
GTIN	4062406068172
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvata polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Težina	32 kg
Broj polica	1

ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	ispod
Korisna visina	345 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40