

**Garant****Glava za razvrtnje VHM HPC H7 INOX slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø D: 24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239735 24
GTIN	4045197707666
Razred artikla	23A

**Opis****Izvedba:**

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom **finalno brušeni za dosjed IT7**. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.

**Koncentričnost sustava  $\leq 5 \mu\text{m}$  (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.**

S kratkim i ravnim žljebovima.

**Upotreba:**

**Za slijepu rupe.**

Za HPC-/HSC razvrtnje.

**Napomena:**

**Ukupna iskoristiva duljina** =  $L_1$  (prihvat br. 239740 / 239745) +  $l$  (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).

Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Veličina prihvata: 16 mm

Duljina rezne oštrice  $l_1$ : 14 mm

Duljina glave  $l$ : 26 mm

Broj oštrica  $Z$ : 8

Posmak  $f$  u INOX-u  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,5 mm/okr

**Tehnički opis**

Broj oštrica $Z$	8
Duljina glave $l$	26 mm

Nazivni Ø D	24 mm
Duljina rezne oštrice l <sub>1</sub>	14 mm
Veličina prihvata	16 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/okr
Širina ključa	13 mm
Serija	TopCut
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	kod slijepe rupe
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Polustandardno odgovarajući prihvati	da
Vrsta proizvoda	Garant TopCut Rezni umetak za trljanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		