

Garant GRIDLINE

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G, 16×16G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940640 100 |
| GTIN | 4062406066598 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Ladice za ugradnju u ormare GridLine. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Ormari br. 940001 – 940103, br. 940111 – 940113, br. 940801 – 940843.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u ormar s kliznim vratima.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Korisna dubina u G | 16 |
| Težina | 11 kg |
| Korisna visina | 75 mm |
| Korisna širina u G | 16 |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Područje primjene | Ormar s policama |
| Korisna širina | 400 mm |

| | |
|---|--|
| Korisna dubina | 400 mm |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | ne |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 16×16G |
| Vrsta proizvoda | Ladica |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 16X16 | 951885 16X16 |
| Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16 | 951910 16X16 |
| Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg | 950180 75 |