

Garant GRIDLINE

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G, 26×16G, Prednja visina ladice: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940641 150
GTIN	4062406068288
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Ladice za ugradnju u ormare GridLine. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Ormari br. 940001 – 940103, br. 940111 – 940113, br. 940801 – 940843.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u ormar s kliznim vratima.

Tehnički opis

Korisna visina	125 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina u G	26
Korisna dubina u G	16
Težina	16 kg
Područje primjene	Ormar s policama
Korisna širina	650 mm

Korisna dubina	400 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75