

Garant GRIDLINE

Prihvatna stijenka za vrata od punog lima, tip: S**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940705 S
GTIN	4062406068462
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima za prihvat kuka tj. otvorenih skladišnih kutija. Prihvatne stijenke se pričvršćuju na unutarnjoj strani krilnih vrata uz pomoć priloženih vijaka. **Samo za ormare s krilnim vratima od punog lima od 750 mm širine i 1000 mm visine.** Ormari visine 2000 mm mogu po krilnim vratima prihvatiti 2 stijenke. Nosivost po vratima: 10 kg. S prorezima za prihvat prozirnih kutija za pohranu br. 963321.

Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Otvorene kutije za pohranu i alati koji strše ne mogu se objesiti na visinu police.**
- **Prikladno samo za ormare GridLine s krilnim vratima.**

Tehnički opis

širina	250 mm
Visina	800 mm
Debljina	28 mm
Debljina materijala	0,9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska