


Garant GRIDLINE

**Prihvatna stijenka za vrata od punog lima, tip: L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940705 L
GTIN	4062406068455
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima za prihvat kuka tj. otvorenih skladišnih kutija. Prihvatne stijenke se pričvršćuju na unutarnjoj strani krilnih vrata uz pomoć priloženih vijaka. **Samo za ormare s krilnim vratima od punog lima od 750 mm širine i 1000 mm visine.** Ormari visine 2000 mm mogu po krilnim vratima prihvatiti 2 stijenke. Nosivost po vratima: 10 kg. S □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforirane stijenke (grupa 95).

**Lakiranje:**

Antracit boja RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Otvorene kutije za pohranu i alati koji strše ne mogu se objesiti na visinu police.**
- **Prikladno samo za ormare GridLine s krilnim vratima.**

**Tehnički opis**

Visina	800 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
širina	250 mm
Debljina	28 mm

Debljina materijala	0,9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka