

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s roletom, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940849 1000
GTIN	4062406068493
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.
Konfiguracija boja za rolete izrađenih od eloksiranih aluminijskih profila nije moguća.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

ComfortClose	ne
širina	1000 mm
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	roletama

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Visina	1000 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Korisna visina	845 mm
Širina u G	40
Težina	49 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40