

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s roletama, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940089 1000
GTIN	4062406068479
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Konfiguracija boja za rolete izrađenih od eloksiranih aluminijskih profila nije moguća.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Rolete
Visina	1000 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	845 mm
Broj polica	2
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Širina	1000 mm
Težina	56 kg
Dubina	500 mm
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Širina u G	40
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20	951980 40X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20	951985 40X20
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40