


**Garant****Regal bez vrata, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944009 1000
GTIN	4062406068530
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

Opremljeni regal u 30×11G.

**Plasman:**

broj skladišnih kutija: 12 × vel. 963321 vel. SB6; 12 × vel. 963321 vel. SB5; 12 × br. 963321 vel. SB4

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police i kutije za pohranu.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Pojedinačne kutije za pohranu, pogledajte br. 963321.**
- **Pojedinačne police, pogledajte br. 944061, 944065.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	845 mm
Visina	1000 mm

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
širina	750 mm
Broj polica	4
Težina	47 kg
Fronte za ormar	otvorena
Dubina	275 mm
Širina u G	30
Dubina u G	11
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

## Pribor

Polica za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944061 30
Stepenasta polica za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944065 30
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F