

**Garant****Skladišni ormar bez vrata, broj prozirnih kutija: 69****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944119 69
GTIN	4062406068561
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.

**Prozirne kutije** od prozirne **ABS plastike** za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

**Plasman:**

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 27 St.50×42×46 mm; 12 St.80×63×70 mm; 10 St.100×97×109 mm; 20 St.128×128×133 mm

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje prozirne kutije.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina	275 mm
--------	--------

Širina	750 mm
Težina	72 kg
Visina	2000 mm
Dubina u G	11
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Skladišni ormar