

Garant**Skladišni ormar bez vrata, broj prozirnih kutija: 45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944119 45
GTIN	4062406068554
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.

Prozirne kutije od prozirne **ABS plastike** za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Plasman:

Broj prozirnih kutija (Š×D×V): 12 kom.80×63×70 mm; 15 kom.100×97×108 mm; 12 kom.128×128×133 mm; 6 kom.175×140×160 mm

Dio isporuke:

Ormar uključuje prozirne kutije.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	72,5 kg
--------	---------

Visina	2000 mm
širina	750 mm
Dubina	275 mm
Širina u G	30
Dubina u G	11
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Skladišni ormar