

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 5 mm, Ø D: 125Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218562 125L
GTIN	4045197707291
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ø reza D_c	125 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	29,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Vijenac Ø d_1	59 mm

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	6
Ø prihvatne rupe	32 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP