


Garant**Stol za računalo, tip: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948040 M
GTIN	4062406194482
Razred artikla	91C

Opis**Izvedba:**

Prikladno za PC i prijenosno računalo. Zaslon za PC varijantu bazirano na VESA montaži, postavljanje lijevo, desno i u sredini. S policom za odlaganje na stražnjoj strani (unutarnje dimenzije ŠxD: 545x220 mm) i s policom koju je moguće pričvrstiti (unutarnje dimenzije ŠxD: 570x300 mm). Stabilna izvedba s 4 zakretna kotačića, od toga 2 s kočnicom Ø 125 mm.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035, nožno postolje **uvijek** antracitno sivo RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Preporuka:

Za držanje datoteka, sustava kuka i polica bez alata koje je moguće pričvrstiti.

Tehnički opis

Dubina osnovne površine	550 mm
Širina osnovne površine	750 mm
Težina	17 kg
Visina	1400 mm

Debljina materijala	0,9 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Pult za računalo

Pribor

Polica za stol za računalo tip 1	948045 1
----------------------------------	----------