

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 36×16G, visina: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940101 1250
GTIN	4062406068677
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.

Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Širina	1000 mm
Broj polica	2
Težina	72 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna visina	1095 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj ladica	1
Dubina	500 mm
Visina	1250 mm
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Širina u G	40
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna širina ladica u G	36
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna površina ladice u G	36×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 36X16	951885 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20	951985 40X20
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X16	951910 36X16

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20	951980 40X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40	958146 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X16	951830 36X16