

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 36×16G, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940101 900
GTIN	4062406068653
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.

Prihvata polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Težina	57 kg
ComfortClose	ne
Korisna visina	745 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Pozicioniranje drške	gore
Visina	900 mm
Broj polica	1
Broj ladica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Širina u G	40
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica u G	36
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	900 mm
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	36×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 36X16	951885 36X16
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 900 mm	940511 900
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X16	951830 36X16
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20	951985 40X20
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X16	951910 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40	958146 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
	940642 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20

951980 40X20

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm

940501 900/1000

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F