

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 36×16G, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940103 750
GTIN	4062406068707
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.

Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
---	-------

Broj ladica	1
Težina	52 kg
Visina	750 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	595 mm
širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Broj polica	1
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Korisna širina ladica u G	36
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	40
Korisna širina ladica	900 mm
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	36×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×16G

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20	951985 40X20
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X16	951910 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20	951980 40X20
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X16	951830 36X16
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm	940511 750/800
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40	958146 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 36X16	951885 36X16
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100