

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, roletama, 36×14G, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940109 2000
GTIN	4062406068783
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×14G.

Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**. Konfiguracija boja za rolete izrađenih od eloksiranih aluminijskih profila nije moguća.

Vrata i fronte ladica, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	3
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	3
Fronte za ormar	Rolete
Težina	115 kg
ComfortClose	ne
Korisna visina	1845 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	1000 mm
Pozicioniranje drške	ispod
Visina	2000 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica	350 mm
Širina u G	40
Korisna dubina ladica u G	14
Korisna širina ladica u G	36
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna površina ladice u G	36×14
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300