

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 36×16G, visina: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940103 1250
GTIN	4062406068745
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.

Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	1
ComfortClose	ne
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	1250 mm
Broj polica	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina	500 mm
Korisna visina	1095 mm
Težina	72 kg
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna dubina ladica u G	16
Širina u G	40
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna širina ladica u G	36
Korisna površina ladice u G	36×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 36X16	951885 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X16	951830 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40	958146 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20	951985 40X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20	951980 40X20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X16	951910 36X16
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200