

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 36×16G, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940113 1000
GTIN	4062406068820
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.

Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	1000 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Broj ladica	1
Težina	64 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Dubina	500 mm
Broj polica	2
Korisna visina	845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	ispod
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	40
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica u G	36
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	36×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 36X16	951885 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X16	951910 36X16
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X16	951830 36X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
	940642 150

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina  
ladice 150 mm

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40