

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940121 2000
GTIN	4062406068899
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	156 kg
širina	1250 mm

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	2000 mm
Broj polica	5
Pozicioniranje drške	u sredini
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	1845 mm
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Širina u G	50
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm	940510 2000
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
	958146 50

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 50

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 2000 mm	940512 2000
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50