

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940123 900
GTIN	4062406068929
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	900 mm
Dubina	500 mm
Korisna visina	745 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	1
Pozicioniranje drške	gore
Širina	1250 mm
Težina	78 kg
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Dubina u G	20
Širina u G	50
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 900 mm	940512 900
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 50X20	951980 50X20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 50X20	951985 50X20
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 50	958146 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 900 mm	940510 900