

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940123 1000
GTIN	4062406068936
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne

Pozicioniranje drške	gore
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Broj polica	2
Širina	1250 mm
Težina	89 kg
Korisna visina	845 mm
Dubina	500 mm
Visina	1000 mm
Dubina u G	20
Širina u G	50
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 50X20	951980 50X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 50X20	951985 50X20
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 50	958146 50