

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940121 750
GTIN	4062406068837
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	1
širina	1250 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	595 mm

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Pozicioniranje drške	gore
Težina	70 kg
ComfortClose	ne
Visina	750 mm
Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	50
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 50	958146 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 50X20	951985 50X20

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 750/800 mm	940512 750/800
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 50X20	951980 50X20