


Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940125 800
GTIN	4062406068981
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati zahvaljujući dvokomponentnoj pomičnoj ručki Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno).

Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	800 mm
Dubina	500 mm
Korisna visina	645 mm
Širina u G	50

Pozicioniranje drške	gore
Dubina u G	20
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	73 kg
širina	1250 mm
ComfortClose	ne
Broj polica	1
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 750/800 mm	940513 750/800
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 50X20	951980 50X20
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
	951985 50X20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G
50X20

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150
mm širina korpusa u G 50

958146 50

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50

940550 50

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50

940552 50