

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940125 900
GTIN	4062406068998
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati zahvaljujući dvokomponentnoj pomičnoj ručki Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno).

Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	745 mm
Visina	900 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Pozicioniranje drške	gore
Dubina u G	20
Težina	78 kg
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Broj polica	1
Širina u G	50
Dubina	500 mm
širina	1250 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 50X20	951980 50X20
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 50X20	951985 50X20
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 900 mm	940513 900

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 50	958146 50
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50