


**Spiralno svrdlo HSS br. 114000 za nadopunu, bez prevlake, tip: 6-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 6 - 10 mm

Broj svrdla: 41

Povećanje promjera svrdla: 0,1 mm

**Tehnički opis**

Područje svrdla	6 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj svrdla	41
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8

Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

## Pribor

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1