

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940133 750
GTIN	4062406069155
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Širina	1250 mm
Visina	750 mm
Težina	70 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Broj polica	1
Dubina	500 mm
Korisna visina	595 mm
Dubina u G	20
Širina u G	50
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
	940512 750/800

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna  
vrata, širina 50G Za visinu ormara 750/800 mm

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50