

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940131 500
GTIN	4062406069117
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	1
Dubina	500 mm
Visina	500 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	ispod
širina	1250 mm

Korisna visina	345 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	52 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Dubina u G	20
Širina u G	50
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F