

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940135 1000
GTIN	4062406069193
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 50×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati zahvaljujući dvokomponentnoj pomičnoj ručki Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno).

Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	89 kg

Visina	1000 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Širina u G	50
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
širina	1250 mm
Dubina	500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Broj polica	2
Korisna visina	845 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F