



Vodena prstenasta pumpa, Tip: WR1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

- Rashladno mazivo dodaje se u optok pogonskog sredstva vodene prstenaste pumpe.
- Vraćanje viška tekućine do stroja za alate.
- Nije potreban dodatan separator tekućine.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Dio isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, vakuumski metar.

Duljina: 463 mm

širina: 432 mm

Visina: 602 mm

Usisna snaga: 25 m³/h

Napon motora: 400 V

Snaga motora: 0,83 kW

Tehnički opis

Usisna snaga	25 m ³ /h
Visina	602 mm

Težina	45,5 kg
Duljina	463 mm
širina	432 mm
Snaga motora	0,83 kW
Napon motora	400 V
Vrsta proizvoda	Generatori vakuuma