

**Vodena prstenasta pumpa, Tip: WR2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

- **Rashladno mazivo dodaje se u optok pogonskog sredstva vodene prstenaste pumpe.**
- **Vraćanje viška tekućine do stroja za alate.**
- **Nije potreban dodatan separator tekućine.**

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Dio isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, vakuumski metar.

Duljina: 515 mm

širina: 572 mm

Visina: 743 mm

Usisna snaga: 48 m³/h

Napon motora: 400 V

Snaga motora: 1,2 kW

Tehnički opis

širina	572 mm
Težina	57 kg

Duljina	515 mm
Uisna snaga	48 m ³ /h
Visina	743 mm
Napon motora	400 V
Snaga motora	1,2 kW
Vrsta proizvoda	Generatori vakuuma