



Vodena prstenasta pumpa, Tip: WR3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

- Rashladno mazivo dodaje se u optok pogonskog sredstva vodene prstenaste pumpe.
- Vraćanje viška tekućine do stroja za alate.
- Nije potreban dodatan separator tekućine.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Dio isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, vakuumski metar.

Duljina: 515 mm

širina: 572 mm

Visina: 743 mm

Usisna snaga: 65 m³/h

Napon motora: 400 V

Snaga motora: 2,4 kW

Tehnički opis

Težina	72 kg
Duljina	515 mm

Snaga motora	2,4 kW
Uisna snaga	65 m ³ /h
Napon motora	400 V
Visina	743 mm
širina	572 mm
Vrsta proizvoda	Generatori vakuuma