


Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940165 900
GTIN	4062406069711
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Težina	82 kg
ComfortClose	ne
Korisna visina	763 mm

Broj polica	2
Visina	900 mm
Širina u G	60
Dubina	500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
širina	1500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 900 mm	940514 900
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20	951985 60X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
	940651 150

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60

958146 60

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940651 75

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20

951980 60X20

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940651 125

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940651 300

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30