

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940165 1250
GTIN	4062406069735
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	105 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg

Širina u G	60
Dubina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
širina	1500 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20	951980 60X20
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20	951985 60X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60	958146 60
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30