

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940167 750
GTIN	4062406069766
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	74 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Širina	1500 mm
Korisna visina	613 mm
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Dubina	500 mm
Širina u G	60
Visina	750 mm
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Broj polica	2
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20	951980 60X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
	958146 60

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940651 125

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20

951985 60X20

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

940651 150

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940651 75

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 750/800 mm

940514 750/800

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940651 300