

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940175 750
GTIN	4062406069841
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Korisna visina	613 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Širina u G	60

Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	ispod
Visina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Broj polica	2
širina	1500 mm
Težina	74 kg
Dubina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
	940651 125

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940651 75

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 750/800 mm

940514 750/800

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940651 100

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940651 300