

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940175 1000
GTIN	4062406069858
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Visina	1000 mm
Pozicioniranje drške	ispod
Dubina	500 mm

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	4
Težina	93 kg
širina	1500 mm
Širina u G	60
Korisna visina	863 mm
ComfortClose	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100