

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940167 1000
GTIN	4062406069797
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	1000 mm
Težina	93 kg
širina	1500 mm
Dubina	500 mm

Pozicioniranje drške	gore
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	60
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Broj polica	4
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Korisna visina	863 mm
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60	958146 60
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125