

**Radionička kolica na kotačićima 179NW, tip: 179NW-7****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 918279 179NW-7 |
| GTIN           | 4000896219629  |
| Razred artikla | 93H            |

**Opis****Izvedba:**

Radionička kolica na kotačićima sa 7 ladica i ormarom s podesivom policom. Središnje zaključavanje s cilindarskom bravom i obostranom blokadom izvlačenja. Kućište sa zaštićenim rubovima i kutovima sa svih strana. Nosivost ladica 25 kg, ladica za teški teret 40 kg. Radna ploča od materijala Birke Multiplex, prikladna za montažu stege, izmjenjiva. Ukupna nosivost 750 kg. 2 zakretna kotačića s kočnicom i 2 fiksna kotačića.

**Plasman:**

Broj×Visina prednje strane ladica mm: 6×81 / 1×166

**Lakiranje:**

Plava

**Tehnički opis**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Korisna širina ladica | 522 mm   |
| Težina                | 120 kg   |
| Visina                | 964 mm   |
| Korisna dubina ladica | 398 mm   |
| Serijski broj         | Asistent |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Radna ploča debljina                              | 30 mm               |
| Dubina  | 600 mm              |
| širina  | 1150 mm             |
| Tip   | 179NW-7             |
| relevantno za konfigurator                        | ne                  |
| Nosivost ladice/izvlačne police                   | 25 kg               |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %               |
| Izvlačenje ladica                                 | Blokada izvlačenja  |
| Vrsta proizvoda                                   | pokretni radni stol |