

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 26×14G, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940185 750
GTIN	4062406066932
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvata polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	350 mm
Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	gore

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj polica	2
Korisna dubina ladica u G	14
Korisna širina ladica u G	26
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina	750 mm
Broj ladica	2
Korisna visina	613 mm
Širina u G	60
ComfortClose	ne
Korisna površina ladice u G	26×14
širina	1500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	650 mm
Dubina	500 mm
Težina	90 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 750/800 mm	940514 750/800
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60	958146 60
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladice nosivost ladice 75 kg	950180 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20	951980 60X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20	951985 60X20