

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 26×14G, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940185 1500
GTIN	4062406066987
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna širina ladica u G	26
širina	1500 mm
Broj ladica	2
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica	6
Širina u G	60
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
ComfortClose	ne
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna visina	1363 mm
Korisna dubina ladica u G	14
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
Korisna površina ladice u G	26×14
Težina	147 kg
Dubina u G	20
Visina	1500 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna dubina ladica	350 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Vrsta proizvoda

Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940651 125

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

940651 150

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940651 300

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1500 mm

940514 1500

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940651 100

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60

958146 60

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20

951985 60X20

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg

950180 75

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20

951980 60X20

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940651 75

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

940651 200