

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 26×14G, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940185 2000
GTIN	4062406066994
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj ladica	3
Korisna dubina ladica	350 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
Korisna visina	1863 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Korisna širina ladica	650 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna površina ladice u G	26×14
Širina u G	60
Dubina	500 mm
širina	1500 mm
Korisna širina ladica u G	26
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Težina	178 kg
Visina	2000 mm
Broj polica	8
Korisna dubina ladica u G	14
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Vrsta proizvoda

Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm	940514 2000
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60	958146 60
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150