

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima s prozorčićem, 26×14G, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940187 2000
GTIN	4062406069964
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	26
Širina u G	60
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×14
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica u G	14
Korisna visina	1863 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna dubina ladica	350 mm
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Broj polica	8
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj ladica	3
Težina	178 kg
Pozicioniranje drške	u sredini
Visina	2000 mm
širina	1500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Vrsta proizvoda

Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm

940514 2000

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940651 100

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60

958146 60

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940651 125

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

940651 200

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940651 300

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg

950180 75

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940651 75

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

940651 150