

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima s prozorčićem, 26×14G, visina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940187 1500
GTIN	4062406069957
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina	500 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	350 mm
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica	6
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina	1500 mm
Korisna dubina ladica u G	14
Broj ladica	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
Korisna širina ladica	650 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	1363 mm
Težina	147 kg
Korisna površina ladice u G	26×14
Širina u G	60
ComfortClose	ne
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	1500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Vrsta proizvoda

Ormar s policama

**Pribor**

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1500 mm	940514 1500
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 60	958146 60
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 60X20	951980 60X20
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 60X20	951985 60X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30