

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s ladicom, kliznim vratima s prozorčićem, 26×14G, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940197 750
GTIN	4062406069995
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 60×20G, s ladicama 26×14G. Prihvata polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podešivih nogu za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Širina	1500 mm
Težina	90 kg
Korisna dubina ladica	350 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	2
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica u G	26
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna dubina ladica u G	14
Visina	750 mm
Broj police	2
Korisna visina	613 mm
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	26×14
Širina u G	60
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×14G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg

950180 75