

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940205 1500
GTIN	4062406070069
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	2000 mm
Dubina	500 mm
Visina	1500 mm

Pozicioniranje drške	gore
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Dubina u G	20
Širina u G	80
Korisna visina	1363 mm
Broj polica	6
Težina	151 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 80	958146 80
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1500 mm	940515 1500
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
	940652 150

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm

940652 125

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm

940652 100

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20

951985 80X20

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940550 40

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm

940652 200

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm

940652 300

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20

951980 80X20