



## Sustav za brzo stezanje Schienenfix osnovna garnitura, tip: 350



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 494451 350    |
| GTIN           | 2050001773241 |
| Razred artikla | 49K           |

### Opis

#### Izvedba:

Modularne i fleksibilne garniture široke primjene od vrlo kvalitetnog aluminija s izdržljivim Hardcoat premazom površine. Sve ponuđene garniture može se specifično nadograđivati.

#### Odgovara:

Svi GARANT mjerni mikroskopi i svi mjerni strojevi s T utorima od 6/11 mm. Ostale inačice izvedbe i utorne matice dostupne na upit. Za širine stola  $\geq 300$  mm.

#### Dio isporuke:

Ozubljeni tračne vodilice s finim zubima, podizne vilice, utorne matice, opružni držač desno/lijevo, vijci.

### Tehnički opis

|   |            |
|---|------------|
| Duljina poprečne vodilice (obostrano ozubljenje)  | 200 mm     |
| Duljina osnovne vodilice (jednostrano ozubljenje) | 350 mm     |
| Duljina opružnog stezača                          | 60 mm      |
| Vrsta proizvoda                                   | Stezni set |

### Pribor

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Garniture za dogradnju tip S | 494470 S |
|------------------------------|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Set za pričvršćivanje za br. 494470 / 494471 | 494475   |
| Garniture za dogradnju tip R                 | 494460 R |
| Garniture za dogradnju tip P                 | 494460 P |