

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940207 900
GTIN	4062406070106
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Broj polica	2
Korisna visina	763 mm
Pozicioniranje drške	gore

Širina u G	80
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	900 mm
Dubina u G	20
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
širina	2000 mm
Težina	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 900 mm	940515 900
	951985 80X20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20	951980 80X20
---	--------------

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
---	------------

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
---	------------

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 80	958146 80
--	-----------

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
---	-----------

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
---	------------

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
--	----------

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
---	-----------

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
--	-----------