

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940215 1000
GTIN	4062406070175
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	4
Korisna visina	863 mm
Visina	1000 mm
Težina	114 kg
širina	2000 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Širina u G	80
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	ispod
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
	940652 100

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm

940652 200

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm

940652 300

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm

940652 150

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm

940652 125