

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940215 500
GTIN	4062406070151
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	363 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	80
Pozicioniranje drške	ispod
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima

Težina	70 kg
ComfortClose	ne
Broj polica	2
širina	2000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina u G	20
Visina	500 mm
Dubina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75